

SEMIMÁSCARA ELIPSE® con Filtros HESPA® + P3 (R) Código SPR299 (S/M) y SPR501 (M/L), Filtros SPR316

elipse



NFCS7/14

NFC House
Mellishaw Lane,
Morecambe, Lancaster LA3 3EN
United Kingdom

Telephone: +44 (0)1524 847600
Fax: +44 (0)1524 847800
e-mail: elipse@gvs.com
Web site: www.gvs.com

DISTRIBUIDO POR:

3I INTERNACIONAL

Avda. Santa Cruz 36
39100 – Santa Cruz de Bezana
Cantabria (ESPAÑA)
Teléfono: +34 942 58 23 23
Fax.: +34 942 58 23 24
e-mail: 3I@3Iinternacional.com

- APLICACIÓN** Para uso en ambientes con partículas de polvo, humos y nieblas de todo tipo y microorganismos (p.e. bacterias y virus)
- TIPO DE FILTRO / GRADO** HESPA®+P3
Eficiencia >99.95%
- CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO** Medio HESPA® multicapa de plegado comprimido. Encapsulado en un marco de TPE flexible fácil de acoplar a la máscara.
- CONSTRUCCIÓN DE LA MÁSCARA** Máscara: TPE (elastómero termoplástico) azul, libre de látex y silicona, libre de olores, material hipoalergénico.
Cuerpo de la válvula: nylon
Diafragma de inhalación/exhalación: Silicona
Banda elástica en cabeza y cuello.
- PESO** Máscara = 98 g
Filtros = 17.5 g cada uno
Máscara + filtros = 133 g
- DIMENSIONES** Filtro = 11 x 97 x 53 mm (en el punto más ancho)
Máscara = 93 x 130 x 110mm (en el punto más ancho)
- VIDA ÚTIL** 5 años (mascara y filtros). Ver condiciones de almacenamiento en instrucciones de uso
- VIDA DEL FILTRO EN USO** Mayor de 8 horas, reutilizable
- CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD** Gran válvula de exhalación de no-retorno para reducir el riesgo por fatiga del usuario. Diseño compacto, ligero y perfilado para ofrecer un amplio campo de visión.
Banda de ajuste a cabeza elástica y ligera para asegurar confort y ajuste durante el uso

Banda de ajuste a cabeza elástica y ligera para asegurar confort y ajuste durante el uso.



Filtro HESPA®, diseño de perfil ultra bajo, altura visual del filtro en la máscara: 5mm

Gran válvula de exhalación de no-retorno



RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN (mbar)				
	Inhalación			Exhalación
Caudal	30 L/min	95 L/min	160 L/min	160 L/min
P3 (R)	0.17	0.59	0.96	2.27
Max Permitido	0.5	1.3	2.00	3

FUGA AL INTERIOR %		CONTENIDO DE CO ₂	
Con Hespa+	Media	Menor de	0.10%
Una talla	0.18	Max Permitido	2
Max Permitido	2		

EFICIENCIA	
HESPA+ P3®	>99.95%

FILTROS DE RECAMBIO

Se suministran dos filtros de recambio por pack



Ensayos independientes y Certificados:

Máscara aprobada y certificada CE según EN140:1998
Elemento P3 (R) aprobado y certificado CE según EN143:2000 + A1:2006

HESPA® y Elipse® son marcas registradas por GVS. La tecnología de encapsulado y plegado del filtro empleado en esta máscara está patentada.