

MÁSCARA ELIPSE® INTEGRAL

Filtros HESPA® + P3 (R) contra olores

Código SPR404 (S/M) y SPR405 (M/L), Filtros SPR336

elipse



APLICACIÓN

Para uso en ambientes con partículas de polvo, humos y nieblas de todo tipo y microorganismos (p.e. bacterias y virus)

TIPO DE FILTRO / GRADO

HESPA®+P3
Eficiencia >99.95%

CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO

Medio HESPA® multicapa de plegado comprimido y con elemento de carbón activo. Encapsulado en un marco de TPE flexible fácil de acoplar a la máscara.

CONSTRUCCIÓN DE LA MÁSCARA

Máscara: TPE (elastómero termoplástico) azul, libre de látex y silicona, libre de olores, material hipoalergénico.
Cuerpo de la válvula: nylon
Diafragma de inhalación/exhalación: Silicona
Visor: Policarbonato con tratamiento antiempañamiento y antirayaduras
Banda elástica en cabeza y cuello.

PESO

Máscara = 164 g
Filtros = 17.5 g cada uno
Máscara + filtros = 199 g

DIMENSIONES

Filtro = 12 x 97 x 53 mm (en el punto más ancho)
Máscara = 170 x 165 x 190mm (en el punto más ancho)

VIDA ÚTIL

5 años (máscara y filtros). Ver condiciones de almacenamiento en instrucciones de uso

VIDA DEL FILTRO EN USO

Mayor de 8 horas, reutilizable

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Gran válvula de exhalación de no-retorno para reducir el riesgo por fatiga del usuario. Diseño compacto, ligero y perfilado para ofrecer un amplio campo de visión.
Banda de ajuste a cabeza elástica y ligera para asegurar confort y ajuste durante el uso

NFCS7/14

NFC House
Mellishaw Lane,
Morecambe, Lancaster LA3 3EN
United Kingdom

Telephone: +44 (0)1524 847600
Fax: +44 (0)1524 847800
e-mail: elipse@gvs.com
Web site: www.gvs.com

DISTRIBUIDO POR:



Avda. Santa Cruz 36
39100 – Santa Cruz de Bezana
Cantabria (ESPAÑA)
Teléfono: +34 942 58 23 23
Fax.: +34 942 58 23 24
e-mail: 3I@3Iinternacional.com

Banda de ajuste a cabeza elástica y ligera para asegurar confort y ajuste durante el uso.



Gran válvula de exhalación de no-retorno

Filtro HESPA®, diseño de perfil ultra bajo, altura visual del filtro en la máscara: 5mm



RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN (mbar)				
	Inhalación			Exhalación
Caudal	30 L/min	95 L/min	160 L/min	160 L/min
P3 (R)	0.17	0.59	0.96	2.27
Max Permitido	0.5	1.3	2.00	3

FUGA AL INTERIOR %		CONTENIDO DE CO ₂	
Con Hespa+	Media	Menor de	0.10%
Una talla	0.18	Max Permitido	2
Max Permitido	2		

EFICIENCIA	
HESPA+ P3®	>99.95%

FILTROS DE RECAMBIO

Se suministran dos filtros de recambio por pack



Interior mostrando elemento de carbono

Ensayos independientes y Certificados:

Máscara aprobada y certificada CE según EN140:1998 & EN 166 2 F K N
Elemento P3 (R) aprobado y certificado CE según EN143:2000 + A1:2006

HESPA® y Elipse® son marcas registradas por GVS. La tecnología de encapsulado y plegado del filtro empleado en esta máscara está patentada.