

TOPNIVEL
STRONG IS SMART

Pistola infladora
Pistola com manómetro
NV117027

Instrucciones // Instruções

Pistola infladora


NV117027

01. Instrucciones de uso

- ¡Atención! PRESIÓN MÁXIMA: 8 BAR
- Antes de cada uso, asegúrese de que los ajustes están bien sujetos.
- Conecte la manguera del suministro de aire a la conexión de entrada.
- Para realizar la operación de inflado y comprobar la presión, inserte la conexión en la válvula.
- Se puede comprobar la presión en el indicador de presión.
- Para inflar es necesario pulsar la palanca unos minutos y luego soltarla. Repita la operación hasta que obtenga la presión deseada.
- Para desinflar es necesario soltar la palanca y pulsar el botón con los dedos hasta que se descargue el aire.

02. Descripción

1. Manguera de aire
2. Activador de operación
3. Palanca de fijación a la válvula
4. Indicador de presión
5. Botón de desinflado
6. Conexión de válvula
7. Conexión de aire



03. Limpieza y mantenimiento

Mantenga la conexión de aire comprimido limpia y seca.

Pistola com manómetro


NV117027

01. Instruções de uso

- AVISO! PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR
- Antes de cada utilização, certifique-se de que os engates estão bem apertados.
- Ligue a mangueira de alimentação de ar à ligação de entrada.
- Para realizar a operação de enchimento e verificar a pressão, insira a ligação na válvula.
- A pressão é lida no manómetro.
- Para encher é necessário pressionar a alavanca por alguns minutos e depois soltá-la. Repita a operação até obter a pressão desejada.
- Para esvaziar é necessário soltar a alavanca e pressionar o botão com o polegar até o ar sair.

02. Descrição

1. Mangueira de ar
2. Gatilho funcionamento
3. Alavanca fixação na válvula
4. Manómetro
5. Botão de esvaziamento.
6. Ligação da válvula.
7. Ligação de ar.



03. Limpeza e manutenção

Mantenha a ligação ao ar comprimido limpa e seca.

Importado por / Importado por:

COMAFE S.COOP.

F-28195873

Polígono Industrial N^ª Señora de Butarque.

Calle Rey Pastor 8, 28914, Leganés

Madrid, España

FABRICADO EN / FABRICADO EM R.P.C.

TG-1

