

## FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

### MULTIUSO LP BL (ref. 1300)

#### CE CAT II

Guante de látex desechable libre de polvo

Powder free disposable latex glove



#### DESCRIPCIÓN

AQL 1,5  
Protección química baja.  
Texturizados y clorados.  
Bajo contenido en proteínas.  
Puño con borde.  
Ambidextros.  
No estériles.  
Para un solo uso.  
300 mm de longitud mínima.

#### APLICACIONES

Hospitales (para exámenes), laboratorios, diagnosis, terapia, limpieza, pintura, jardinería y para el manejo de alimentos.

#### ALMACENAMIENTO

No almacenar los guantes en áreas con temperaturas extremas ni cerca de calentadores, acondicionadores de aire, esterilizadores, Rayos X o en zonas expuestas a la luz ultravioleta, fluorescente o directamente a la luz solar.

#### ADVERTENCIA

Este guante puede causar reacciones alérgicas en individuos sensibles al látex o a alguno de sus componentes.

#### ESPECIFICACIONES

Color:	Azul
Materiales:	Látex
Tallas:	7, 8, 9 & 10
Grueso:	0,28 ± 0.03 mm
Normativa:	EN 420 & EN 374

Este guante es conforme a las exigencias esenciales de Sanidad y Seguridad que le son de aplicación de acuerdo con el Real Decreto 1407/1992 y a sus modificaciones posteriores (O.M. del 16/05/1994, RD 159/1995 y O.M. de 20/02/1997) en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 420 y EN 374.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

16011/1 FT  
24/09/13

#### DESCRIPTION

AQL 1,5  
Low chemical protection.  
Texturized and chlorinated.  
Low contain in protein and powder.  
Bordered cuff.  
Ambidextrous.  
Non-sterile.  
Only one use.  
300 mm minimum length.

#### APPLICATIONS

Hospitals (for examination), laboratories, diagnosis, therapy, cleaning, painting, gardening and for food handling.

#### STORAGE

These gloves shouldn't be storage in high temperatures areas or in contact with air conditioning, sterilizers and X-Ray. Avoid direct exposure to UV light or direct artificial light.

#### WARNING

This glove or one of its components can cause allergic reactions on latex sensitive persons

#### SPECIFICATIONS

Colour:	Blue
Materials:	Latex
Sizes:	7, 8, 9 & 10
Thickness:	0,28 ± 0.03 mm
Norms:	EN 420 & EN 374

This glove is in conformity with the essential requirements of Health and Security that are in application of agreement with the Royal decree 1407/1992 and further modifications (O.M. of 16/05/1994, RD 159/1995 and O.M. of 20/02/1997) on the basis of the application of the steps that fit with the norms EN 420 and EN 374.

The values indicated are based in laboratory tests. 3L Internacional declines all responsibility for the inappropriate use of these products. In case of hesitation contact with our technical department.